## FOTO CELDA (PHOTO-GATE)



## **Descripcion:**

Se encuentra en una caja de plástico con la exposición del sensor a través de un agujero en el lado. Cada sensor tiene tres modos de funcionamiento; 1) Conectado a la computadora con cable (requiere USB-200), 2) En campo y preprogamado (requiere bateria BAT-200), 3) Conectado a la computadora inalambricamente (requiere 2 Modulos RF-200)"

## **Caracteristicas:**

• Resolución ADC: Digital

Precisión: 100μsExactitud: 100 μs

• Frecuencia de muestreo máxima: 10000 muestras/segundo