

## FOTO CELDA (PHOTO-GATE)



### Descripción:

Se encuentra en una caja de plástico con la exposición del sensor a través de un agujero en el lado. Cada sensor tiene tres modos de funcionamiento; 1) Conectado a la computadora con cable (requiere USB-200), 2) En campo y preprogramado (requiere batería BAT-200), 3) Conectado a la computadora inalámbricamente (requiere 2 Módulos RF-200)"

### Características:

- Resolución ADC: Digital
- Precisión: 100 $\mu$ s
- Exactitud: 100  $\mu$ s
- Frecuencia de muestreo máxima: 10000 muestras/segundo