

\$dompdf->loadHtml(\$html);

FILTRACION AL VACIO, 100 ML



Descripción:

Este conjunto se utiliza para la filtración al vacío, esta técnica consiste en la separación de mezclas sólido-líquido, es más rápida que la filtración habitual por gravedad y está indicada cuando dichos procesos de filtración son muy lentos. Incluye equipo necesario tales como, embudo Buchner de 60 ml, tapón horadado y bomba de vacío manual. Capacidad de 100 ml.

Productos incluidos en el kit: